

Garant**DNMG 150608, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250660 HB7130-2
GTIN	4062406750893
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Hlavné použitie	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 270 m/min
Rezný materiál	HM
Typ	HB7130-2
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	VS
Podmienka rezu	lahko prerušovaný

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia

Dokoncovanie

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie