

Garant**DNMG 150604, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250760 HB7130-2
GTIN	4062406765019
Trieda položky	21G

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Lamač triesok	VM
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HB7130-2
Hlavné použitie	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150604

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie