

**Garant****VNMG 160408, Typ: HB7130-2**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251734 HB7130-2
GTIN	4062406765033
Trieda položky	21G

## Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	4
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160408
Lamač triesok	VS
Hĺbka rezu $a_p$	0,3 - 2 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 270 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HB7130-2
Hlavné použitie	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie

Posuv f	0,05 - 0,4 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie