



## Čelný unášač s Morseho kuželom, Morse kužel' (MK): 4



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	327401 4
GTIN	4062406764593
Trieda položky	32P

### Popis

#### Prevedenie:

- Uhol hrotu 60°, Ø upínacieho obvodu 17 mm – 54 mm.
- Možnosť otáčania doprava a doľava.
- Vynikajúce na použitie na sústruhoch a pri odval'ovacom frézovaní.

#### Použitie:

Na uchopenie do kužeľa vretena sústruhu.

#### Vhodné pre:

Sústružnícke hrotý č. 321405, č. 321720, č. 321730 a 321740.

#### Rozsah balenia:

Čelný unášač so strediacimi hrotmi 327410 a unášač 327412.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Č. 327410 strediaci hrot, č. 327412 unášač, č. 327414 tlmiace prvky.

#### Upozornenie:

Vhodné kuželové puzdrá na adaptáciu v skľučovadle na vyžiadanie.

### Technický opis

najväčší Ø vrcholu 60° A	9 mm
Vonkajší Ø	52 mm
Ø pracovného rozsahu	28 - 50 mm
Hmotnosť obrobku	55 kg
Úžitková dĺžka B	70,3 mm

Ø upínacieho obvodu D1	26 mm
Odtlačovacia skrutka	nie
Druh produktu	Čelný unášač