

Garant**PKD fréza s vnútorným chladením tlačný rez, PKD, Ø h10 DC: 5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	209802 5
GTIN	4062406765248
Trieda položky	100

Popis**Prevedenie:**

Vysokovýkonná PKD fréza pre **najvyššie nároky na výkon pri trieskovom obrábaní. Osový uhol negatívny. $\alpha = -2^\circ$.**

Tlačný rez.

Materiál sa pritlačí o podložku. Veľmi vhodné na tenké materiály.

Technický opis

Celková dĺžka L	60 mm
Posuv f_z pre drážkovacie frézy v hliníku Odliatok	0,02 mm
Posuv f_z pre orezávanie v hliníku odliatok	0,03 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Tolerancia menovitého Ø	h10
Dĺžka výčnelku L_1 vrát. vôle	15 mm
Ø vôle D_1	4,6 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Dĺžka britov L_c	3 mm
Počet zubov Z	2
Ø stopky D_s	6 mm

Šírka rohového skosenia pri 45°	0,1 mm
Ø rezných hrán D _c	5 mm
Posuv f _z pre drážkovacie frézy v uhlíku	0,09 mm
Posuv f _z pre orezávanie v uhlíku	0,09 mm
Povrchová úprava	PKD
Rezný materiál	PKD
Norma	Výrobná norma
Hĺbka záberu a _e pre frézovanie	1×D pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a _e pre frézovanie	0,2×D pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	áno
Farebný krúžok	čierna
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	vhodný	2400	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	2000	N
Hliník > 10 % si	vhodný	1500	N
PMMA akryl	vhodný	1000	N
PE-HD	vhodný	900	N
PA 66	vhodný	900	N
PEEK	vhodný	800	N
PVDF GF20	vhodný	1200	N
POM GF25	vhodný	1200	N
PA 66 GF30	vhodný	1000	N
PEEK GF30	vhodný	1000	N
PTFE CF25	vhodný	1000	N
PEEK CF30	vhodný	800	N
Hybridy	vhodný		

MMC	vhodný	400	N
GFK	vhodný	500	N
CFRP	vhodný	500	N
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		

Služby

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB