

Garant**DNMG 150604, Typ: HB725-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250760 HB725-1
GTIN	4062406750596
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 250 m/min
Posuv f	0,05 - 0,6 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Hlavné použitie	UNI
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 6 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150604
Typ	HB725-1
Počet výmien/rezných hrán	4

Tolerancia	M
Lamač triesok	UM1
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie