

**Garant****CNMG 120404, Typ: HB725-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250156 HB725-1
GTIN	4062406750534
Trieda položky	21G

## Technický opis

Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 6 mm
Posuv $f$	0,05 - 0,6 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Počet výmien/rezných hrán	4
Lamač triesok	UM1
Rezný materiál	HM
Typ	HB725-1
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 250 m/min
Hlavné použitie	UNI

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNNG 120404
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie