

**Garant****VNMG 160404, Typ: HB725-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251802 HB725-1
GTIN	4062406765668
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 6 mm
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Tolerancia	M
Typ	HB725-1
Počet výmien/rezných hrán	4
Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160404
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hlavné použitie	UNI
Lamač triesok	UM1

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 250 m/min
Posuv $f$	0,05 - 0,6 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie