

Garant**SNMG 120412, Typ: HB725-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251226 HB725-1
GTIN	4062406765637
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,05 - 0,6 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 6 mm
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Uhlový Polomer	1,2 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Počet výmien/rezných hrán	8
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120412
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 250 m/min
Typ	HB725-1
Hlavné použitie	UNI

Lamač triesok

UM1

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie