

Garant**TNMG 160408, Typ: HB725-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251544 HB725-1
GTIN	4062406765651
Trieda položky	21G

Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Tolerancia	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Hlavné použitie	UNI
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 250 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 6 mm
Lamač triesok	UM1
Typ	HB725-1
Počet výmien/rezných hrán	6
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160408
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv f	0,05 - 0,6 mm/ot,

Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie