

Garant**DNMG 150608, Typ: HB725-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250762 HB725-1
GTIN	4062406750602
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 6 mm
Tolerancia	M
Počet výmien/rezných hrán	4
Lamač triesok	UM1
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HB725-1
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 250 m/min
Posuv f	0,05 - 0,6 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Hlavné použitie	UNI
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie