

HOLEX**Vysoko výkonný vrták VHM HOLEX Pro INOX s valcovou stopkou DIN 6535 HB, AlTiN, Ø DC m7: 7mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2491 7
GTIN	4067263087373
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:****Ako č. 122490.**

Efektívne vrtanie najmä na použitie v **nehrdzavejúcich oceliach a oceliach odolných voči kyselinám.**

Rovné hlavné rezné hrany s **optimalizovaným dizajnom rezných hrán** na zlepšenie lámania triesok. Zväčšené komory pre **vynikajúci odvod triesok.**Zvýšená odolnosť proti opotrebeniu vďaka **vylepšenému karbidovému substrátu a povrchovej úprave odolnej voči vysokej teplote.**

Upozornenie:

Dĺžka napínacích drážok $L_C = L_2 + 1,5 \times D_C$.

Technický opis

Celková dĺžka L	79 mm
Tolerancia menovitého Ø	m7
Ø stopky D _s	8 mm
odporúčaná maximálna hĺbka vrtania l ₂	23,5 mm

Posuv f v INOX < 900 N/mm ²	0,09 mm/ot,
Menovité -Ø D _c	7 mm
Počet rezných hrán Z	2
Norma	DIN 6537 K
Obsah	5
Dĺžka napínacích drážok L _c	34 mm
Séria	Pro Inox
Povrchová úprava	AlTiN
Rezný materiál	VHM
Prevedenie	4×D
Uhol špičky	140 Stupeň
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Vnútorne chladenie	áno, pri 25 bar
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Špirálový vrták

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	140	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	120	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	110	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	90	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	80	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	55	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	45	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	35	S
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		

Príslušenstvo

Vysoko výkonný vrták VHM HOLEX Pro INOX s valcovou stopkouDIN 6535 HB Ø DC m7 7

122491 7

Vysoko výkonný vrták VHM HOLEX Pro INOX s valcovou stopkouDIN 6535 HA Ø DC m7 7

122490 7