

Garant**DNMG 150612, Typ: HB725-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250764 HB725-1
GTIN	4062406765613
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150612
Posuv f	0,05 - 0,6 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Tolerancia	M
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 6 mm
Lamač triesok	UM1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Typ	HB725-1
Hlavné použitie	UNI
Uhlový Polomer	1,2 mm

Počet výmien/rezných hrán	4
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 250 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie