

**Garant****WNMG 080412, Typ: HB725-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252072 HB725-1
GTIN	4062406765729
Trieda položky	21G

## Popis

### Technický opis

Hlavné použitie	UNI
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080412
Posuv f	0,05 - 0,6 mm/ot,
Uhlový Polomer	1,2 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 250 m/min
Typ	HB725-1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Lamač triesok	UM1
Počet výmien/rezných hrán	6
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 6 mm
Rezný materiál	HM

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie