

Garant**CC.T 120408, Typ: HB725-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260160 HB725-1
GTIN	4062406765958
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	UNI
Lamač triesok	UM1
Tolerancia	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120408
Počet výmien/rezných hrán	2
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Typ	HB725-1
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,8 mm

Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 250 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie