

Garant**SC.T 120408, Typ: HB725-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260766 HB725-1
GTIN	4062406765767
Trieda položky	21G

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	UM1
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Typ	HB725-1
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 250 m/min
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 120408
Tolerancia	M

Hlavné použitie	UNI
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie