

**Garant****VB.T 160404, Typ: HB725-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261232 HB725-1
GTIN	4062406766122
Trieda položky	21G

## Technický opis

Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Počet výmien/rezných hrán	2
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 250 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 4 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HB725-1
Tolerancia	M
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 160404

Lamač triesok	UM1
Hlavné použitie	UNI
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie