

**Garant****VB.T 110304, Typ: HB725-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261224 HB725-1
GTIN	4062406766115
Trieda položky	21G

## Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 110304
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 4 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 250 m/min
Typ	HB725-1
Uhlový Polomer	0,4 mm
Lamač triesok	UM1
Hlavné použitie	UNI
Tolerancia	M

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie