

**Garant****TCMT 110208, Typ: HB725-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260984 HB725-1
GTIN	4062406765781
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Posuv $f$	0,05 - 0,5 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Typ	HB725-1
Počet výmien/rezných hrán	3
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 110208
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 4 mm
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	UNI
Tolerancia	M
Lamač triesok	UM1

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 250 m/min
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie