

**Garant****VC.T 160408, Typ: HB7130-2**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 261374 HB7130-2 |
| GTIN             | 4062406769260   |
| Trieda položky   | 21G             |

## Technický opis

|   |                   |
|---|-------------------|
| Uhlový Polomer                                  | 0,8 mm            |
| Hlavné použitie                                 | M                 |
| Tolerancia                                      | M                 |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia                | Dokoncovanie      |
| Podmienka rezu                                  | lahko prerušovaný |
| Počet výmien/rezných hrán                       | 2                 |
| Rezný materiál                                  | HM                |
| Posuv f   | 0,1 - 0,3 mm/ot,  |
| Rýchlosť rezania v <sub>c</sub> Hlavné použitie | 80 - 270 m/min    |
| Hĺbka rezu a <sub>p</sub>                       | 0,2 - 1,5 mm      |
| Typ   | HB7130-2          |

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VCMT 160408                           |
| Lamač triesok                         | VS                                    |
| Druh produktu                         | Otočné rezné platničky na sústruženie |