


Garant**CC.T 09T302, Typ: HU7315-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260056 HU7315-1
GTIN	4062406769826
Trieda položky	21G

Technický opis

Lamač triesok	AF
Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,2 mm
Tolerancia	G
Počet výmien/rezných hrán	2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGT 09T302
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,5 mm
Typ	HU7315-1

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 600 m/min
Hlavné použitie	N
Povrchová úprava	bez povlaku
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie