


Garant**CCGT 120402, Typ: HU7315-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260062 HU7315-1
GTIN	4062406769833
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,5 mm
Tolerancia	G
Hlavné použitie	N
Uhlový Polomer	0,2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 600 m/min
Lamač triesok	AF
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	2
Povrchová úprava	bez povlaku

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGT 120402
Typ	HU7315-1
Podmienka rezu	kontinuálne
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie