


Garant**CC.T 060202, Typ: HB7315-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260050 HB7315-1
GTIN	4062406769291
Trieda položky	21G

Technický opis

Lamač triesok	AF
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 600 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,5 mm
Hlavné použitie	N
Podmienka rezu	kontinuálne
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	G
Uhlový Polomer	0,2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGT 060202

Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,
Typ	HB7315-1
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie