

Garant**VC.T 160402, Typ: HU7315-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261370 HU7315-1
GTIN	4062406770044
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	N
Uhlový Polomer	0,2 mm
Tolerancia	G
Povrchová úprava	bez povlaku
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 1,5 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Typ	HU7315-1
Počet výmien/rezných hrán	2
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 600 m/min

Lamač triesok	AF
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCGT 160402
Posuv f	0,03 - 0,25 mm/ot,
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie