

**Garant****VC.T 110302, Typ: HU7315-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261364 HU7315-1
GTIN	4062406770020
Trieda položky	21G

## Technický opis

Hĺbka rezu $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Podmienka rezu	kontinuálne
Rezný materiál	HM
Typ	HU7315-1
Posuv $f$	0,03 - 0,25 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	G
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 600 m/min
Povrchová úprava	bez povlaku
Lamač triesok	AF

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCGT 110302
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hlavné použitie	N
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie