

Garant**VC.T 110304, Typ: HB7315-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261366 HB7315-1
GTIN	4062406770068
Trieda položky	21G

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Posuv f	0,03 - 0,25 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 1,5 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 600 m/min
Lamač triesok	AF
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCGT 110304
Typ	HB7315-1
Rezný materiál	HM
Tolerancia	G
Podmienka rezu	kontinuálne

Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	N
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie