

Garant**ZCMX 10T304, Typ: HBZ140**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268433 HBZ140
GTIN	4062406770136
Trieda položky	21E

Popis

Prevedenie:
Univerzálny stredne zrnitý substrát s povrchovou vrstvou PVD. Prvá voľba pre sústružnícke a vrtacie práce.

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Posuv pre vrtanie	0,03 - 0,12 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 2 mm
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 10T304
Posuv pre sústruženie	0,1 - 0,3 mm
Typ	HBZ140
Uhlový Polomer	0,4 mm

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 190 m/min
Hlavné použitie	M
vhodné pre \varnothing nástroja D_c	20 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie