

Garant**ZCMX 10T304, Typ: HBZ035**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268433 HBZ035
GTIN	4062406770112
Trieda položky	21E

Popis

Prevedenie:
Univerzálny stredne zrnitý substrát s povrchovou vrstvou PVD. Prvá voľba pre sústružnícke a vrtacie práce.

Technický opis

Typ	HBZ035
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 2 mm
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 190 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv pre sústruženie	0,1 - 0,3 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	P

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Počet výmien/rezných hrán	2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 10T304
Posuv pre vrtanie	0,03 - 0,12 mm
vhodné pre Ø nástroja D _c	20 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie