

Garant**ZCMX 10T304, Typ: HBZ025**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268433 HBZ025
GTIN	4062406770099
Trieda položky	21E

Popis

Prevedenie:
Univerzálny stredne zrnitý substrát s povrchovou vrstvou PVD. Prvá voľba pre sústružnícke a vrtacie práce.

Technický opis

Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Počet výmien/rezných hrán	2
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv pre sústruženie	0,1 - 0,3 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ZCMX 10T304
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 210 m/min
Posuv pre vrtanie	0,03 - 0,12 mm

Hĺbka rezu a_p	0,4 - 2 mm
Hlavné použitie	P
Typ	HBZ025
Podmienka rezu	kontinuálne
vhodné pre \varnothing nástroja D_c	20 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie