


Garant**Strojný závitník Tvar B, vaporizovaný, M: M6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2150 M6
GTIN	4067263086048
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:****Ako č. 132150.**

Mimoriadne stabilný tvar.

Vodiaca časť s mazacími drážkami, ale bez trieskových drážok. **Nábeh tvar B so silným lámačom triesok.****Výhoda:****Optimálne samonavádzanie a žiadne dodatočné rezanie** pri spätnom chode.**Technický opis**

Ø závitu	6 mm
Stúpanie závitov	1 mm
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Počet napínacích drážok	3
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	6 mm
Obsah	10
Hĺbka závitu	18 mm

Rezný materiál	HSS E
Počet rezných hrán Z	3
Celková dĺžka L	80 mm
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Ø otvoru pod závit	5 mm
Veľkosť závit	M6
Druh závit	M
Povrchová úprava	vaporizovaný
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	15	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6	M
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Olej	vhodný		

mokr  maximum

podmienene vhodn 

Pr slu enstvo

Strojn  z vitn kTvar B M M6

132150 M6