

**HOLEX****Strojný závitník Tvar B, vaporizovaný, M: M16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG1645 M16
GTIN	4067263086086
Trieda položky	GGN

**Popis****Prevedenie:****S lámačom triesok.****Vodiaca časť s mazacími drážkami, ale bez trieskových drážok.****Ako č. 132645. Trieda tolerancie: ISO 2 6H****Technický opis**

Norma	DIN 376
Stúpanie závitov	2 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Druh závit	M
Ø otvoru pod závit	14 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Hĺbka závit	48 mm
Počet napínacích drážok	3

Velkosť závitú	M16
Rezný materiál	HSS E
Ø závitú	16 mm
Obsah	10
Povrchová úprava	vaporizovaný
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	11	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	8	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	7	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	4	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	4	M
CuZn	podmienene vhodný	12	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		

## Príslušenstvo

Strojný závitník HSS-E M M16

132645 M16