

**HOLEX****HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, M: M10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5255 M10
GTIN	4067263090649
Trieda položky	GGN

**Popis****Prevedenie:****Ako č. 135255.****HOLEX Clever Tap:**

Pevný závitník pre štandardné aplikácie. Vysoko kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre oceľové materiály. Povrch: Bronzovo-temperovaný profil závitů.

**Technický opis**

Norma	DIN 371
Stúpanie závitov	1,5 mm
Ø závitů	10 mm
Ø stopka štvorhranu	8 mm
Veľkosť závitů	M10
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Počet napínacích drážok	3
Obsah	10
Hĺbka závitů	25 mm

Počet rezných hrán Z	3
Ø otvoru pod závit	8,5 mm
Rezný materiál	HSS E
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Druh závit	M
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Séria	CleverTap
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

---

## Príslušenstvo

HOLEX Clever Tap strojový závitník M M10

135255 M10