

HOLEX**HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, M: M16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5255 M16
GTIN	4067263090663
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:****Ako č. 135255.****HOLEX Clever Tap:**

Pevný závitník pre štandardné aplikácie. Vysoko kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre oceľové materiály. Povrch: Bronzovo-temperovaný profil závit.

Technický opis

Počet napínacích drážok	3
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Veľkosť závit	M16
Ø závit	16 mm
Norma	DIN 376
Rezný materiál	HSS E
Celková dĺžka L	110 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopky D _s	12 mm
Ø otvoru pod závit	14 mm

Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Hĺbka závitú	40 mm
Obsah	10
Stúpanie závitov	2 mm
Druh závitú	M
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Séria	CleverTap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

Príslušenstvo

HOLEX Clever Tap strojový závitník M M16

135255 M16