

**Vibračná brúska (A) 4-vrstvové, Ø 50 mm, Zrinitosť: 80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	555171 80
GTIN	4007220152768
Trieda položky	55G

Popis**Prevedenie:**

Špeciálny nástroj so 4-vrstvovými vzájomne prepojenými brúsnymi plátnami a centrickým závitovým upínačom.

Použitie:

Na bočné brúsenie na ťažko dostupných miestach, ako sú drážky, dutiny a štrbiny. Brúsenie je možné s hornou a dolnou stranou.

Upozornenie:

Používajte upínací trň č. 555175.

Technický opis

Porovnanie zrnitosti	80
Ø kotúčov	50 mm
Brusivo	korundové brúsne zrno (A)
Skratka pre brusivo	A
Brúsna podložka	Plátno
Atribút Názov produktu	Ø 50 mm

Pohonný stroj	Priama brúska
odporúčané otáčky	6500 min ⁻¹
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		