

HOLEX**HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, M: M4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5255 M4
GTIN	4067263090601
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:****Ako č. 135255.****HOLEX Clever Tap:**

Pevný závitník pre štandardné aplikácie. Vysoko kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre oceľové materiály. Povrch: Bronzovo-temperovaný profil závit.

Technický opis

Obsah	10
Stúpanie závitov	0,7 mm
Ø otvoru pod závit	3,3 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø závit	4 mm
Hĺbka závit	10 mm
Veľkosť závit	M4
Počet rezných hrán Z	3
Počet napínacích drážok	3
Ø stopka štvorhranu	3,4 mm

Celková dĺžka L	63 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Norma	DIN 371
Druh závit	M
Ø stopky D _s	4,5 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Séria	CleverTap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

Príslušenstvo

HOLEX Clever Tap strojový závitník M M4

135255 M4