

**HOLEX****Strojný závitník Tvar C, vaporizovaný, M: M16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG1855 M16
GTIN	4067263090748
Trieda položky	GGN

**Popis****Prevedenie:****Tvar C** (2 – 3 chody zárezu).**Ako č. 135855.****Technický opis**

Norma	DIN 376
Druh závit	M
Obsah	10
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Stúpanie závitov	2 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Veľkosť závit	M16
Rezný materiál	HSS E
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Ø otvoru pod závit	14 mm

Povrchová úprava	vaporizovaný
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	11	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	8	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	7	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	4	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	4	M
CuZn	podmienene vhodný	12	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		

## Príslušenstvo

Strojný závitníkHSS-E typ C M M12	135855 M12
Strojný závitníkHSS-E typ C M M16	135855 M16