

Garant**TK rádiusová fréza, bez povlaku, Ø f8 DC: 5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 207135 5 |
| GTIN | 4045197126467 |
| Trieda položky | 11X |

Popis**Prevedenie:**

Celorádiusová fréza s dlhou hlavnou reznou časťou.

Technický opis

| | |
|--|----------------------------------|
| Počet zubov Z | 2 |
| Posuv f_z pre kopírovacie frézy v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,025 mm |
| Posuv f_z pre orezávanie v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,023 mm |
| Ø rezných hrán D_c | 5 mm |
| Ø stopky D_s | 5 mm |
| Celková dĺžka L | 75 mm |
| Dĺžka britov L_c | 30 mm |
| Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň |
| Polomer R | 2,5 mm |
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Rezný materiál | VHM |
| Norma | Výrobná norma |
| Typ | N |
| Tolerancia menovitého Ø | f8 |
| Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny |

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Hĺbka záberu a_e pre frézovanie | 0,3×D pri obvodovom frézovaní |
| Hĺbka záberu a_e pre frézovanie | 0,05×D pri kopírovacom frézovaní |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Celistvá a guľová fréza |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|-------|---------|
| Hliníkové plasty | podmienene vhodný | 230 | N |
| Alu (krátke rezanie) | podmienene vhodný | 180 | N |
| Hliník > 10 % si | podmienene vhodný | 140 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 90 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 80 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 70 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 45 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 40 | M |
| GG(G) | vhodný | 70 | K |
| CuZn | podmienene vhodný | 160 | N |
| Uni | vhodný | | |
| mokrý maximum | vhodný | | |
| mokrý minimálne | podmienene vhodný | | |