


**HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, M: M5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG1270 M5
GTIN	4067263090526
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:****Ako č. 131265.****S lámačom triesok.****HOLEX Clever Tap:**

Pevný závitník pre štandardné aplikácie. Vysoko kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: Bronzovo-temperovaný profil závit. **ISO 2 6H**

HSS-E**Technický opis**

Počet napínacích drážok	3
Ø otvoru pod závit	4,2 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Stúpanie závitov	0,8 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Norma	DIN 371
Veľkosť závit	M5

Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Počet rezných hrán Z	3
Druh závit	M
Obsah	10
Hĺbka závit	10 mm
Celková dĺžka L	70 mm
Ø závit	5 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Séria	CleverTap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		

mokré maximum

vhodný

PríslušenstvoHOLEX Clever Tap strojový závitník Typ B DIN 371/376 M
M5

131265 M5