



## Prednastavovací prístroj UNO, Typ: UPCAM



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	355020 UPCAM
GTIN	4034221174659
Trieda položky	34H

### Popis

#### Prevedenie:

- **Veľký multidotykový displej s intuitívnym a jednoduchým rozhraním Microvision.**
- **Kalibračné zariadenie na základnom upínači SK50.**
- **Široká škála možností uloženia, okrem iného pre upínače nástrojov, adaptéry a ovládacie prvky, ako je myš, klávesnica a tlačiareň.**
- **Rýchle nastavenie oboch osí pomocou uvoľnenia dotykcom (X/Z) individuálne alebo súčasne.**
- **Jemné nastavenie oboch osí (X / Z) pomocou otočného kolieska.**
- **Vreteno s 4×90° a 3×120° - indexovanie a pneumatická vretenová brzda pre sústružnícke nástroje.**
- **Kamera s 32-násobným zväčšením.**

Zariadenie pracuje v spojení s voliteľnými softvérovými riešeniami súvisiacimi s výrobou HCS – Hoffmann Group Connected Suite.

#### Výhoda:

##### HCS – Hoffmann Group Connected Suite

Týmto článkom získate stavebný kameň pre svoju digitálne prepojenú výrobu. Zvýšenie produktivity je možné v súčinnosti s príslušným softvérovým modulom.

#### Použitie:

Na meranie a prednastavenie nástrojov na stroji vo výrobe alebo pri príprave práce.

#### Rozsah balenia:

Klávesnica, myš, termo tlačiareň štítkov s etiketami, čistič rezných hrán, externá kamera na správu fotografií, podstavcová skriňa (krídlové dvere, tri zásuvky), merací softvér vo všetkých hlavných cudzích jazykoch, **vrátane uvedenia do prevádzky a školenia (1 deň).**

**Zvláštne príslušenstvo:**

Prednastavovacie prístroje Haimer sú kompatibilné s redukiami GARANT č. 354771; 354773; 354775; 354777 a 354779. Redukcie Haimer sú dostupné na vyžiadanie.

**Upozornenie:**

Pripojenie pre prenos dát z prednastaveného zariadenia do obrábacieho stroja cez postprocesor je zahrnuté. Vopred je potrebná kontrola compatibility so štandardnými postprocesormi spoločnosti HAIMER. Ak váš stroj nie je súčasťou tohto štandardného balíka, môžu sa účtovať dodatočné náklady.

Ďalšie modely UNO (autofocus und automatic drive) a konštrukčný rad VIO sú dostupné na vyžiadanie.

## Technický opis

Celková šírka	2264 mm
Šírka Základňa	1294 mm
Základný upínač	SK50 Ultra precízne vreteno
Hmotnosť	300 kg
Rozsah merania Z	400 mm
Hĺbka	590 mm
Zaťaženie vretena	30 kg
Rozsah merania X	400 mm
Rýchle prestavenie	pneumatická
Druhá kamera v držiaku objektívu	áno
Celková výška	1735 mm
Strmeňový kaliber X	100 mm
Séria	HCS
Rozhranie	HCS (Hoffmann Group Connected Suite)
Veľkosť displeja	22 palec
Druh produktu	Prednastavovací prístroj

