


**HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, M: M4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG1270 M4
GTIN	4067263090519
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:****Ako č. 131265.****S lámačom triesok.****HOLEX Clever Tap:**

Pevný závitník pre štandardné aplikácie. Vysoko kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: Bronzovo-temperovaný profil závit. **ISO 2 6H**

HSS-E**Technický opis**

Ø stopky D _s	4,5 mm
Stúpanie závitov	0,7 mm
Ø závit	4 mm
Obsah	10
Druh závit	M
Počet napínacích drážok	3
Norma	DIN 371
Ø stopka štvorhranu	3,4 mm

Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Celková dĺžka L	63 mm
Počet rezných hrán Z	3
Hĺbka závit	8 mm
Veľkosť závit	M4
Ø otvoru pod závit	3,3 mm
Rezný materiál	HSS E
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Séria	CleverTap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	6	P

Olej	vhodný
mokrý maximum	vhodný

Príslušenstvo

HOLEX Clever Tap strojový závitník Typ B DIN 371/376 M M4	131265 M4
---	-----------