



tepelný upínací trň Power Shrink Chuck so Safe-Lock, SK 50, krátka, Ø upnutia D1: 10mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	302307 10
GTIN	4034221077219
Trieda položky	34I

Popis

Prevedenie:

Zmršťovacie skľučovadlo pre maximálny výkon trieskového obrábania pri vysokovýkonnom trieskovom obrábaní (HPC). Optimalizovaný dizajn kombinuje vysokú tuhosť s tlmením vibrácií. To chráni stroj, vreteno a nástroj.

- **Ochrana proti vytiahnutiu nástroja Safe-Lock zabraňuje neúmyselnému vytiahnutiu nástroja.**
- **Zvýšený rezný výkon vďaka vyšším otáčkam, vyšším rýchlostiam posuvu a väčšej hĺbke triesok.**
- **Kratšie časy spracovania.**
- **Plynulejší chod, tým lepšia kvalita povrchu a ochrana nástroja, vretena a stroja.**
- **So závitovými otvormi na vyváženie pomocou skrutiek.**
- **S uzatváratelnými otvormi Cool Jet.**
- **So skrutkou na nastavenie dĺžky (dráha prestavenia 10 mm).**

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v tolerancii h6 **so zábrusom Safe-Lock**. Vhodné pre všetky typy zmršťovacích zariadení, napr. indukčné, kontaktné a teplovzdušné zmršťovacie prístroje.

Zvláštne príslušenstvo:

Fréza so zábrusom Safe-Lock pozri TK fréza.

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 – 308800. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835. Zmršťovacie zariadenia, príslušenstvo č. 354210 – 354450, súprava vyvažovacích skrutiek č. 309906 veľ. 180.

Upozornenie:

Ďalšie zmršťovacie skľučovadla so **Safe-Lock** na vyžiadanie.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	80 mm
Ø D ₂	27 mm
Ø upnutia D ₁	10 mm
otvor v chladiacom kanáli	Zamykatelné
Vonkajší Ø D	55 mm
maximálna hĺbka upnutia L _E	42 mm
Upínač	SK 50, krátka
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	3 µm
Stratégia obrábania	HSC
Stratégia obrábania	HPC
Ochrana proti výsuvu nástroja	Safe-Lock h6
Druh produktu	tepelný upínací trň