

3M Scotch-Brite™

**Rúnový kotúč so suchým zipsom (CER) PN-DH, Ø 115 mm, Porovnanie zrnitosti: 100****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	566907 100
GTIN	4064035037123
Trieda položky	53M

**Popis****Prevedenie:**

Brúsne kotúče s rúnom so suchým zipsom s prepichnutým textilným podkladom na bezpečné pripevnenie suchým zipsom. S odnímateľným centrovacím jadrom na presnejšie umiestnenie a prilnutie kotúča na podložku (**približne o 50 % nižšia úroveň vibrácií s podložkou so suchým zipsom č. 566965**).

Univerzálne a výkonné **nylonové rúno** kombinované s **precízne tvarovaným keramickým brúsnym zrnom (CER)** pre veľký úber a dlhú životnosť.

**Použitie:**

Na **konečnú úpravu, zmatňovanie, prekryvanie** s výrazným znížením drsnosti povrchu, ako aj na **ľahké čistenie** (napr. odstraňovanie nábehovej farby) a **odhrotovanie**.

Na uhlové brúsky s podložkou na suchý zips č. 566960 alebo 566965.

**Upozornenie:**

Brúsne kotúče so suchým zipsom na predbrúsenie, pozri č. **567705ff**.

**Technický opis**

Farba	hnedá
Ø kotúčov	115 mm

Porovnanie zrnitosti	100
Prevedenie	A coarse
Stupeň jemnosti	hrubý
Séria	PN-DH
Brusivo	keramické brúsne zrno (CER)
Skratka pre brusivo	Keramika
Brúsna podložka	Nylonové rúno
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 115 mm
Označenie výrobcu	PN-DH
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Druh produktu	Brúsne rúno

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		

mokrý maximum	podmienené vhodný
suché	vhodný