


Garant**TK špirálový odhlovač GARANT Diabolo 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 10Mmm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG8158 10M
GTIN	4067263091608
Trieda položky	GGN

Popis

Prevedenie:

Ako č. 208158.

Špeciálne vyvinutý na **obrábanie tvrdých materiálov**. Vylepšená povrchová úprava Diabolo umožňuje ešte dlhšiu životnosť a lepšiu kvalitu povrchov.

Tolerancia: **Rozmer S = ±0,2 mm.**

Vrcholový uhol ± 5 uhlových minút.

Vynikajúca kvalita povrchu vďaka 35° uhlu špirály. Predĺžené odhlovače pre vynikajúce výsledky odhlovania až po obzvlášť ťažko prístupné obrysy. Nástroje bez hrotu.

Použitie:

Vynikajúce na **zrážanie** a **odhlovanie** hrán obrobkov, ako aj na **opracovanie kontúr**.

Technický opis

menší Ø D ₃	5 mm
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Celková dĺžka L	100 mm
Ø rezných hrán D _c	10 mm
Obsah	5

Séria	Diabolo
Počet zubov Z	6
väčší Ø D ₂	10 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Úkosové frézovanie	45 Stupeň
Rozmer S	3,5 mm
Posuv f _z v oceli < 60 HRC	0,035 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	H
Tolerancia menovitého Ø	h6
Uhol sklonu zubov	35 Stupeň
Smer podávania	horizontálny a šikmý
Uhol zápuštného hrotu	90 Stupeň
Vnútorne chladenie	nie
Tolerancia stopky	h6
Farebný krúžok	červená
Druh produktu	Odihlovač

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	140	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	100	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	90	H
Oceľ < 65 HRC	vhodný	60	H
Oceľ < 67 HRC	vhodný	35	H

mokrě minimálne	podmienene vhodný
suché	vhodný
vzduch	vhodný

Príslušenstvo

TK špirálový odihlovač GARANT Diabolo90° Ø h6 DC 10M	208158 10M
--	------------