

**Garant****TK rádiusová fréza HPC, TiAlN, Ø f8 DC / D S: 0,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	207240 0,5
GTIN	4045197126917
Trieda položky	11X

**Popis****Prevedenie:****Precízne brúsenie pre veľmi vysoké nároky na presnosť.**Tolerancia: obrys polomeru =  $\pm 0,005$  mm.**Upozornenie:****Odporúčaný následný produkt je č. 207242.****Technický opis**

Počet zubov Z	2
Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	0,5 mm
Posuv f <sub>z</sub> pre kopírovacie frézy v oceli < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,005 mm
Posuv f <sub>z</sub> pre orezávanie v oceli < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,0044 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	3 mm
Celková dĺžka L	38 mm
Dĺžka britov L <sub>c</sub>	1,5 mm
Uhol sklonu zubov	30 Stupeň
Polomer R	0,25 mm
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	H

Tolerancia menovitého Ø	f8
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovaní	0,5×D pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovaní	0,03×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnútorne chladenie	nie
Stratégia obrábania	HPC
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Celistvá a guľová fréza

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	225	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	210	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	145	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	140	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	85	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	70	M
GG(G)	podmienene vhodný	350	K
CuZn	podmienene vhodný	400	N
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		