

HOLEX**Súprava technických fréz 8-dielna, Z ocel' ocel' – hrubé, HM8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	547120 8
GTIN	4067263104582
Trieda položky	52D

Popis**Prevedenie:**

Inovatívna geometria zubov umožňuje **veľmi vysoký rezný výkon pri obrábaní** súčasne pri **pokojnóm chode a dobrom vedení**. Vysoká kvalita povrchu sa dosahuje vďaka optimálnej tvorbe triesok (žiadne ostré triesky). Ø stopky 6 mm.

Súpravy s vybranými frézami v najbežnejších tvaroch a rozmeroch. Ø stopky 6 mm.

Použitie:

Optimalizované na obrábanie **ocle a liatiny**.

Rozsah balenia:

1 ks č. 540740 veľ. A0616; A1020; A1225; C1225; D1009; G0820; F1225; L1020.

Technický opis

Ozubenie skratka	ocel Z
Stupeň jemnosti ozubenia	hrubý
Rezný materiál	HM
Ø stopky	6 mm

Počet frézovacích kolíkov	8
Druh produktu	Technická fréza

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
GG(G)	vhodný		

Príslušenstvo

Technická frézaZ oceľ oceľ – hrubý Typ A0616	540740 A0616
Technická frézaZ oceľ oceľ – hrubý Typ A1020	540740 A1020
Technická frézaZ oceľ oceľ – hrubý Typ A1225	540740 A1225
Technická frézaZ oceľ oceľ – hrubý Typ C1225	540740 C1225
Technická frézaZ oceľ oceľ – hrubý Typ D1009	540740 D1009
Technická frézaZ oceľ oceľ – hrubý Typ F1225	540740 F1225
Technická frézaZ oceľ oceľ – hrubý Typ G0820	540740 G0820
Technická frézaZ oceľ oceľ – hrubý Typ L1020	540740 L1020