

Garant**TK štvrtkruhová fréza HPC, TiAlN, Polomer r: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG8023 8
GTIN	4067263092117
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:****Ako č. 208023.****Rovné drážkovanie, bez deformácie profilu.**Tolerancia: $r = \pm 0,01$ mm.**Použitie:**Na zaoblenie a odihlenie **hrán s kontúrami.****Obsah:**

5 kusov.

Technický opis

Posuv f_z pre orezávanie v oceli < 900 N/mm ²	0,07 mm
menší $\varnothing D_3$	9 mm
Počet zubov Z	6
Stratégia obrábania	HPC
väčší $\varnothing D_2$	25 mm
Celková dĺžka L	100 mm

Ø stopky D_s	25 mm
Dĺžka britov L_c	8 mm
Polomer r	8 mm
Polomerové frézovanie	dopredu
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	N
Tolerancia Obrys polomeru	$\pm 0,01$
Smer podávania	horizontálny
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnútorne chladenie	nie
Tolerancia stopky	h6
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Rádiusová fréza štvrtová

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	800	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	600	N
Hliník > 10 % si	vhodný	400	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	200	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	170	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	100	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	90	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	80	M
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

Technický list

mokrú minimálne	podmienene vhodný
suché	vhodný
vzduch	vhodný

Služby

Brúsenie stopky Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------

Príslušenstvo

TK štvrtkruhová frézaHPC Polomer r 8	208023 8
--------------------------------------	----------