

**Garant****Hrubovanie otočnej výkyvnej platne CNMG, HB7020, Veľkosť / počet kusov:  
120416/30**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Číslo objednávky | GG2531 120416/30 |
| GTIN             | 4067263092612    |
| Trieda položky   | GGN              |

## Technický opis

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Obsah                                  | 250328 HB7020                         |
| Posuv f                                | 0,3 - 0,5 mm/ot,                      |
| Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie | 100 - 260 mm/min                      |
| Hĺbka rezu $a_p$                       | 1,05 - 4,25 mm                        |
| Počet kusov                            | 30                                    |
| Typ                                    | HB7020                                |
| Lamač triesok                          | SG                                    |
| Druh produktu                          | Otočné rezné platničky na sústruženie |

## Príslušenstvo

CNMG 120416 Typ HB7020

250328 HB7020