

**Garant****Tvrdokovové predĺženie pre frézy so závitom  $\varnothing d = 25$  mm, Závit M  $\times$  L: M12X196****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301366 M12X196
GTIN	4062406786021
Trieda položky	31Z

**Popis****Prevedenie:**

Predĺženie z plného tvrdokovu s vlastnosťami tlmenia vibrácií, tolerancia stopky h6, dlhé a štíhle vyhotovenie.

**Použitie:**

Špeciálne na použitie v zmršťovacích skľučovadlách. Dokonalá kombinácia štandardných ocelových predĺžení a predĺžení Densimet®.

**Technický opis**

$\varnothing$ otvoru $D_1$	12,5 mm
$\varnothing$ stopky $d$	25 mm
Závit M	M12
Vonkajší $\varnothing D$	23 mm
Úžitková dĺžka $L_1$	140 mm
Celková dĺžka $L_{celk}$	196 mm
Upínač	$\varnothing d = 25$ mm
Vnútorne chladenie	áno
Kmitanie	tlmené
Druh produktu	Predĺženie

