

**Garant****Hrubovanie otočnej výkyvnej platne CNMG, HB7020, Veľkosť / počet kusov:  
160608/30**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2531 160608/30
GTIN	4067263092636
Trieda položky	GGN

## Technický opis

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 260 mm/min
Obsah	250334 HB7020
Hĺbka rezu $a_p$	0,55 - 5,5 mm
Posuv $f$	0,3 - 0,5 mm/ot,
Počet kusov	30
Typ	HB7020
Lamač triesok	SG
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

## Príslušenstvo

CNMG 160608 Typ HB7020

250334 HB7020