

**Garant****Tvrdokovové predĺženie pre frézy so závitom  $\varnothing d = 16$  mm, Závit M  $\times$  L: M8X75****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301383 M8X75
GTIN	4062406786076
Trieda položky	31Z

**Popis****Prevedenie:**

Predĺženie z plného tvrdokovu s vlastnosťami tlmenia vibrácií, tolerancia stopky h6, dlhé a štíhle vyhotovenie.

**Použitie:**

Špeciálne na použitie v zmršťovacích skľučovadlách. Dokonalá kombinácia štandardných ocelových predĺžení a predĺžení Densimet®.

**Technický opis**

Závit M	M8
Úžitková dĺžka $L_1$	20 mm
$\varnothing$ otvoru $D_1$	8,5 mm
$\varnothing$ stopky $d$	16 mm
Vonkajší $\varnothing D$	12,8 mm
Celková dĺžka $L_{celk}$	75 mm
Vnútorne chladenie	áno
Kmitanie	tlmené
Druh produktu	Predĺženie

